

魔法のような 驚きの効果。 レンズ

ホワイトバランス オート



撮影直前にCBLレンズをカメラにかざしてセットするだけ、抜群の操作性！これ1枚であなたのカメラワークを強力サポートいたします。

ホワイトバランス マニュアル
CBLレンズ使用



CBL

Full Color Balance Lens

www.cbllens.jp



CBL Lens 110mm



キット内容：レンズ本体
キャリングケース、専用カラビナ
ストラップ、説明書
価格：オープンプライス
JAN：8809209691109

わずか数秒のセットでありのままの色に

AWB
ホワイトバランス オート



CBL
ホワイトバランス マニュアル CBLレンズ使用



日没/沈む夕陽の余韻が深くなります。

AWB



CBL



室内/ドレスの色、質感の差がはっきり出ます。

AWB



CBL



人物/肌の色がはっきり出ます。

使用方法

1. カメラのホワイトバランスを、マニュアルモードにセットする
2. ファインダー全体にCBLレンズを取り込む
(設定範囲80%以上、ピントは問わず)
3. カメラのシャッターを切りセット完了


*詳しくは当社HP及びカメラの取扱説明書をご覧ください



Condenser Lens

① 集光レンズ

撮影位置での全ての光源を集光し、ミックスボードへ送ります。



Polygram Prism

② ミックスボード

集光レンズから集めた光源を屈折混合、フルカラーバランスが合ったスペクトラムを生成します。



Reflection Board

③ 反射ボード

フルカラーバランスの合ったスペクトラムをデジタル撮影器具へ放出します。

本体レンズ部分はコンデンサレンズ、ミックスボード、反射ボードの3層から構成されています。



CBL インターナショナル株式会社
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル 7F
Tel.03-6202-7571 Fax.03-6202-7572
E-mail. cbl@cblens.jp

取扱店